



業界最大級

ペルチェ式アイスプレート

の 冷却面積


裏面もチェック

冷却箇所 自由自在

ICE KEEPER MEGA MAX & COOL BOOST

驚異の

カスタム性



ICE KEEPER MEGA MAX

NO.200250

特許
申請中

特徴

※ペルチェ (9.5cm) 実寸大

- 電源を入れて 10 秒でクール ※1
- 表面最大冷却温度- 25℃冷却 ※2
- 6 箇所のアジャスターで冷却箇所・サイズ調整可能
- ゆらぎモード搭載 ※3

安全機能

- 異常時自動電源 OFF 機能
- 電源 OFF 後の熱伝導防止機能

操作 簡単操作!



4 段階温度切替が可能

4 段階温度切替	ゆらぎ	強	中	弱
表面最大冷却温度	約25℃	約25℃	約20℃	約15℃
連続稼働時間(h)	4	3.5	4.5	5.5

※同梱のバッテリー・デバイスの組み合わせ時の数値です。



基本スペック

セット内容 ペルチェベスト (Fサイズ/胴囲約 74-99cm)
ペルチェデバイス(9.5cm)×1
ペルチェデバイス(6cm)×2
専用 PD バッテリー (20000mAh)
バッテリーホルダー
取扱説明書 (保証書付き)

使用環境温度 20-45℃



※1 体感には個人差があります。※2 使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電時間・充電回数など) 条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却の温度です。
※3 ゆらぎモードに設定すると、10 分間「強」で冷却後、2 分間冷却機能が停止します。ゆらぎモードにすることで皮膚感覚が麻痺することなく冷たさを感じることができます。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用出来ない場合がございます。
※使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書記載の内容と異なる場合がございます。※金属部分 (ステンレス部分) が直接肌に触れないようにご着用いただき、金属アレルギーの方や、その恐れのある方はご使用にならないでください。※ペルチェデバイスについている青いフィルムをゆっくり剥がしてください。青いフィルムを勢いよく剥がすとフィルムが本体に残る恐れがあります。

ICE KEEPER COOL BOOST

NO.200340

特徴

- 電源を入れて 10 秒でクール ※1
- 表面最大冷却温度- 23℃冷却 ※2
- 3 箇所のアジャスターでサイズ調整可能
- ゆらぎモード搭載 ※3

安全機能

- 異常時自動電源 OFF 機能
- 電源 OFF 後の熱伝導防止機能

操作 簡単操作!



4 段階温度切替が可能

4 段階温度切替	ゆらぎ	強	中	弱
表面最大冷却温度	約23℃	約23℃	約18℃	約13℃
連続稼働時間(h)	6	5.5	6.5	7.5

※同梱のバッテリー・デバイスの組み合わせ時の数値です。



基本スペック

セット内容 ペルチェベルト (Fサイズ/胴囲約 74-99cm)
ペルチェデバイス(6cm)×2
専用バッテリー (10000mAh)
バッテリーホルダー
カスタム固定ベルト×2
取扱説明書 (保証書付き)

使用環境温度 20-45℃



※1 体感には個人差があります。※2 使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電時間・充電回数など) 条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却の温度です。※3 ゆらぎモードに設定すると、10 分間「強」で冷却後、2 分間冷却機能が停止します。ゆらぎモードにすることで皮膚感覚が麻痺することなく冷たさを感じることができます。※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用出来ない場合がございます。
※使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書記載の内容と異なる場合がございます。※金属部分 (ステンレス部分) が直接肌に触れないようにご着用いただき、金属アレルギーの方や、その恐れのある方はご使用にならないでください。
※ペルチェデバイスについている青いフィルムをゆっくり剥がしてください。青いフィルムを勢いよく剥がすとフィルムが本体に残る恐れがあります。

企画・販売元 アタックベース株式会社